


Sieciowe gniazdko naścienne z 2 portem kat.6A LSA

Opis

Ta puszka montowana natynkowo firmy Delock może być używana jako gniazdo sieciowe na ścianie, bądź w puszkach.



Numer artykułu 86197

EAN: 4043619861972

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 2 x RJ45 żeńskie
 - wewnętrzne:
 - 2 x blok zacisków LSA
- Prowadzenie przewodów 180°
- Ekranowana (STP)
- Specyfikacja Cat.6A
- Schemat połączeń TIA-568A/B
- Średnica przewodu maks. 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 59 x 29,5 mm

Wymagania systemowe

- Narzędzie do osadzania przewodów

Zawartość opakowania

- Modułowe gniazdo naścienne
- Podkładka samoprzylepna, 45 x 45 mm
- 3 x śruby
- 2 x opaska zaciskowa

Zdjęcia



Ogólne

Odpowiedni do średnicy przewodnika:	22 - 26 AWG
Typ montażu:	wall

Interfejs

Zewnętrzne:	2 x RJ45 żeńskie
Wewnętrzne:	2 x blok zacisków LSA

Właściwości techniczne

Kategoria:	Cat.6A
------------	--------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	biały
Tarcza:	shielded
Długość:	61 mm
Szerokość:	59 mm
Wysokość:	29,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

