

Podwójna stacja dokująca USB dla 2 x SATA HDD / SSD z funkcją klonowania i usuwania

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie dwu zewnętrznych dysków 2.5" lub 3.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany do stacji dokującej.

Funkcja klonowania i kasowania

Funkcja klonowania umożliwia kopiowanie zawartości jednego dysku twardego na inny bez użycia komputera. Funkcja kasowania nie wymaga połączenia z komputerem. Selektywnie można usunąć jeden dysk lub dwa dyski jednocześnie.



Numer artykułu 64187

EAN: 4043619641871

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM1156
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przycisk kasowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Procedura kasowania: nadpisz całą pamięć "0"
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, statusu dostępu i kopiowania / usuwania
- Wymiary (DxSxW): ok. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A

- Wyjście: 12,0 V / 3,0 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz 12,0 V / 3,0 A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Funkcja klonowania Funkcja usuwania
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu sąłego 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Właściwości techniczne

Chipset:	Asmedia ASM1156
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	153 mm
Szerokość:	110 mm
Wysokość:	62 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de