



Qoltec Aluminiowa Obudowa | Kieszon na dysk SSD HDD 2.5" | SATA | USB 3.0 | Super speed 5Gb/s | 2TB | Srebrny

Kod produktu: 52278

Przenośna aluminiowa obudowa dysku, umożliwia podłączenie dysku SSD lub HDD 2.5" z portem SATA 3 do wybranego urządzenia. Interfejs USB 3.0 umożliwia transmisję danych z szybkością do 5 Gb/s. Pojedynczy dysk obsługuje maksymalnie 2TB. Funkcja plug&play.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 2TB
- obsługę standardu USB 3.0 oraz SATA3,
- Maksymalna prędkość przesyłania : 5Gb/s
- W zestawie Kabel USB/ MICRO USB-B

TWORZYMYSZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Odkryj nową jakość przechowywania danych dzięki naszej aluminiowej obudowie na dyski SSD i HDD, która łączy w sobie niezawodność, szybkość i szeroką kompatybilność. To **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych**, jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 5GB/S, ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ DYSKU 2TB.



Szybki transfer do 5 GB/s, obsługa dysków SSD i HDD o pojemności do 2 TB, USB 3.0 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 5 GB/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimedii, ta obudowa umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

Nasze urządzenie oferuje:

- kompatybilność z wieloma systemami Windows oraz Mac, Linux,
- odpowiednia dla dysków SSD i HDD,
- obsługa standardu SATA3, - interfejs USB 3.0 umożliwia transmisję danych z szybkością 5 Gb/s,
- pojedynczy dysk obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD i HDD,
- w zestawie z kablem USB,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&Play**.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Aluminiowa Konstrukcja

Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku – to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub winne miejsce, kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka. Trwała obudowa zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW SSD I HDD



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD i HDD 2.5" nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy odkręcić i wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy i przykręcić. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Funkcja Plug&Play – bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kieszeń objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	SATA 3
Pojemność	2TB
Szybkość transmisji	5Gb/s
Interfejs	USB 3.0
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10 i późniejsze wersje MacOS Linux
Długość kabla	~0.30m
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Kolor	Srebrny
Materiał	Aluminium, ABS
Wymiary (G/D x Sz x W)	76 x 122 x 13 mm
Zawartość opakowania	1 x Obudowa do dysków SSD HDD 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	165
Szerokość opakowania [mm]	85
Wysokość opakowania [mm]	29
Waga netto [kg]	0.103
Waga brutto [kg]	0.153
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522784