

USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 545 1930
Specyfikacje	USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09455451930

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Seria	USB
Element	Wiązki kablowe
Specyfikacje	Wstępnie zmontowany na obu stronach
Złącze 1	IP20 USB 3.0 Typ A Złącze
Złącze 2	HIFF USB 3.0 Typ A Żeński
Typ przewodu	Przewód miedziany (okrągłe)

Wersja

Długość kabla	0.5 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x AWG 26/7 2x AWG 28/7 2x AWG 22/7
Ekranowanie	Ekranowane

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy	1.5 A
Napięcie znamionowe	30 V DC
Szybkość transmisji danych	5 Gbit/s
Rezystancja izolacji	$>10^8 \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 30 \text{ m}\Omega$



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65 IP67
Średnica przewodu	6.2 mm
Napięcie testowe $U_{r.m.s.}$	0.5 kV (kontakt-kontakt) 0.5 kV (kontakt-uziemienie)
Impedancja	90 Ω $\pm$ 15 %

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	PVC
Kolor (kabel)	Czarny
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
-----------------	-------------------------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	65.7 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140263338
eCl@ss	27060390
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600