

Przedłużacz USB 2.0 10 m aktywnych z hubem 4 Ports

Opis

Ten przedłużacz USB Delock można podłączyć do portu USB komputera i przedłużyć w ten sposób połączenie o 10 m. Do huba można podłączyć do czterech urządzeń USB. Jeśli te urządzenia USB nie mają własnego zasilacza, może być potrzebny opcjonalny zasilacz, np. Navilock [41337](#), który można podłączyć do huba.



10 m

Numer artykułu 82748

EAN: 4043619827480

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Dla połączenia z aktywnym portem USB
- Złącze: połączane
- Długość kabla: ok. 10 m
- Wymiary huba (DxSxW): ok. 63 x 35 x 17 mm
- Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 9,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Linux Kernel 3.2 lub nowszy
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym, aktywnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Przedłużacz USB 2.0 10 m z hubem

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
---------------	---------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński 1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozłacane
Długość:	10 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de