

FSC-215 HI-FI

Kabel głośnikowy 2x1,5mm² OFC Płaski PVC



Profesjonalny, płaski kabel głośnikowy z dwiema żyłami prowadzonymi równolegle. Kabel w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w domowych i studyjnych instalacjach audio hi-fi.

Budowa kabla:

- **Żyły:** miedź linka 2x1,5mm²
- **Ekran:** -
- **Wypełnienie:** -
- **Izolacja żył:** PE - czarny, czerwony
- **Izolacja powłoki:** PVC - czarny z czerwonym paskiem

Dane techniczne:

- **Temperatura pracy:** -30°C do 75°C (instalacje stałe) / -20°C do 75°C (instalacje ruchome)
- **Minimalna temperatura układania:** -5°C
- **Rezystancja żył:** 12,8Ω/km DC
- **Rezystancja izolacji:** >20,0MΩ/km
- **Test wykonapięciowy:** 2,0kV/50Hz
- **Minimalny promień gięcia:** 25mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)
- **Wymiary zewnętrzne:** około 8,9mm x 4,8mm
- **Masa:** około 73kg/km