




Obudowy dekoracyjne o stopniu ochrony IP40 są dostępne w rozmiarach od 8 do 72M. Zapewniają doskonałą integrację estetyczną i są wyposażone w wielobiegunowe listwy zaciskowe z okablowaniem śrubowym, 80 A IP 20. Obudowy są dostępne z drzwiami przezroczystymi lub z drzwiami pełnymi, charakteryzujące się otwieraniem i zamykaniem „PUSH”. Mogą być wyposażone w zamek bezpieczeństwa. Listwy zaciskowe pozwalają na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	280x350x100	Ochrona IP	IP40
Moc rozpraszalna (W)	25	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd wyjściowy	400V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze śrubami	Liczba modułów EN 50022	24 (12X2)
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Twardość kulkowa	70 °C	Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	Włókno szklane (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	750 V
Biegun 1 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)	Biegun 2 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	115	12,5	12,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice