

Koncentrator USB 5 Gbps z 7 portami USB Type-C™ z przełącznikiem 6 x port przesyłu danych + 1 x port przesyłu danych i PD 20 W

Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Posiada siedem złączy USB-C™. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.

Port USB-C™ PD 3.0


Port USB Type-C™ PD zapewnia moc wyjściową do 20 watów. Można ładować urządzenia takie jak smartfon i przysyłać dane z szybkością 5 Gbps.

Indywidualny przełącznik

Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch.

Uwaga

Tryb alternatywny DisplayPort (tryb alternatywny DP) nie jest obsługiwany, więc nie są przesyłane żadne sygnały wideo i nie można podłączyć monitorów.



Numer artykułu 63410

EAN: 4043619634101

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
 - 6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeńskie PD 3.0 (maks. 9 V / 2,22 A)
 - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Nie można ładować urządzenia hosta przez port PD
- 7 x Wskaźnik LED
- 7 x Przełącznik
- Mocna obudowa metalowa
- Zasilanie na port: maks. 5 Watt (5 V / 1 A)
- Kolor: granatowy
- Plug & Play
- Długość kabla: ok. 60 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 139 x 50 x 17 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,5 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C[™] bądź z wolnym złączem Thunderbolt[™] 3 lub Thunderbolt[™] 4

Zawartość opakowania

- Hub USB 5 Gbps
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above
Wskaźnik LED:	7 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeńskie PD 3.0 (maks. 9 V / 2,22 A)
Złącze 4:	1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość kabla:	60 cm
Długość:	139 mm
Szerokość:	50 mm
Wysokość:	17 mm
Kolor:	granatowy

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de