



E10109



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040PLSFKPG



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	14,9
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 46
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		PA
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10109



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040PLSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm; AWG 18

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA; Styki: pokryty białym brązem



Podłączenie

