

## Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41 (616187000)

Objednáací číslo 616187000

EAN 4007430445438



Zástupný obrázek

- Tenký vysoce výkonný kotouč speciálně na nerezové tenkostěnné materiály, jako jsou např. trubky, plechy, profily, dráty
- Tvrdost: tvrdý
- Velmi vysoký řezný výkon při dlouhé životnosti díky použití speciálních korundů
- Nízká spotřeba materiálu, šetří sílu, malé zatížení stroje
- Nízký obsah železa, síry a chloru ( $\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1 \%$ )
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
- A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm

### Technické hodnoty

#### Charakteristické parametry

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Třída kvality              | A 60-R             |
| Průměr x tloušťka x vrtání | 125 x 1 x 22.23 mm |
| Provedení                  | přímá              |
| Max. otáčky                | 12200 /min         |
| Prodejní jednotka / balení | 1 / 25             |