
EBC112

Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Aplikacja			
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane	
Bezsilikonowy		tak	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Klasa ochrony		III	
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90	
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C	
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia			
Dopuszczenie UL		Zasilanie	Class 2
		Numer UL	E191684
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	30,2	
Materiał		obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	


EBC112

Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

