

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenová protimatice, odolná vůči šíření plamene, samozhášivá, bez tvorby kapek při hoření, pro veřejné budovy



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Montážní čas



Bez halogenů

Výhody

Bez halogenů

Mimořádně odolnost proti plameni podle UL 94 V-0

Samozhášivá, bez tvorby kapek

Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodů SKINTOP® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Letiště

Stavby tunelů

Podzemní dráhy

Veřejné budovy

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

SKINTOP® GMP-HF-M

Poznámky

Navržena pro použití se SKINTOP® ST-HF-M

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva:

RAL 7035 světle šedá

Materiál:

Bezhalogenový polyamid dle UL 94 V0

Teplotní rozsah:

Staticky: -40 °C až +100 °C

Dynamicky:

-20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® GMP-HF-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16