



Racores Fijos de Rosca Externa

Racor HG-90 Acodado a 90°, IP66


Acodado a 90° rosca externa.

Características y Beneficios

- Una sola pieza, de rápida fijación
- Gran resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de halógenos, azufre y fósforos
- De rosca métrica y suministrada con tuerca



Disponibles también con rosca UNEF y NPT bajo consulta. ¡Llámenos!



Racor HelaGuard, acodado a 90° con rosca fija externa



HelaGuard HG-90 racor acodado a 90°, IP66.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-50 °C a +135 °C
Flamabilidad	UL94 V2



TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Diámetro Mínimo (B)	Ø Ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Diámetro Base (FD)	Largo de Rosca (TL)	Contenido	Color	Código
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pzas	Negro (BK)	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 Pzas	Negro (BK)	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 Pzas	Negro (BK)	166-22201
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 Pzas	Negro (BK)	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 Pzas	Negro (BK)	166-22203
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 Pzas	Negro (BK)	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 Pzas	Negro (BK)	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 Pzas	Negro (BK)	166-22205
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 Pzas	Negro (BK)	166-22206
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-22223
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-22224
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 Pza	Negro (BK)	166-22209

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Color Gris disponible bajo pedido. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.