

Adapter USB Type-C™ męski > HDMI żeński (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Typ-A + USB Type-C™ PD

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Adapter posiada dodatkowo gniazdo USB 3.1 Typ-A oraz USB-C™. Gniazdo USB-C™ może być użyte do zasilania urządzeń wyjściowych lub transferu danych z prędkością USB 2.0. Można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd.



Numer artykułu 62991

EAN: 4043619629916

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.3
- USB Bus power
- Plug & Play
- Złącze: pozłacane
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI + USB Typ-A

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3 HDMI 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 4.3 lub nowszy Linux Kernel 4.9 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Wyjście:	1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Transmisja sygnału:	wideo audio

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	20 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de