

Adapter USB Type-C™ męski > VGA żeński (DP Alt Mode) + USB Typ-A + USB Type-C™ PD

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora VGA do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Adapter posiada dodatkowo gniazdo USB 3.1 Typ-A oraz USB-C™. Gniazdo USB-C™ może być użyte do zasilania urządzeń wyjściowych lub transferu danych z prędkością USB 3.1 Gen 1. Można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd.



Numer artykułu 62992

EAN: 4043619629923

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- Specyfikacja DisplayPort 1.1a
- Rozdzielczość do WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Przesyłanie analogowych sygnałów wideo
- USB Bus power
- Plug & Play
- Połączane złącze
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.12.5
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do VGA + USB Typ-A

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Wyjście:	1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	20 cm
----------------	-------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de