

Kabel USB 2.0 USB Type-C™ męski na EASY USB Typ-A żeński 5 m

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia połączenie urządzeń z portem USB Typu-A, np. Pamięci USB, mysz lub zewnętrzny dysk twardy oraz komputer PC lub laptop z portem USB Type-C™.

Przyjazne dla użytkownika, odwracalne złącze żeńskie EASY USB. Gniazdo EASY USB jest odporne na skręcanie i można go używać po obu stronach, więc nie trzeba zwracać uwagi na prawidłową górną lub dolną stronę podczas wkładania wtyczki.



5 m

Numer artykułu 81539

EAN: 4043619815395

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ męski
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny żeński
- USB Typ-A żeński używane w dwóch kierunkach
- Komputer host = USB Type-C™; Urządzenie = USB Typ-A
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Rezystor: 5,1 kΩ
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Pokrywane złotem złącze
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Zawartość opakowania



- USB kabel

Zdjęcia



EASY-USB

PCB with both
sided contacts



Ogólne

Styl:	EASY-USB
-------	----------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x EASY-USB 2.0 Typ-A żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 4,5 mm
Tarcza:	double
Długość:	5 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de