



BETA 7270Y

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION z przewiewnej siateczki



Certyfikaty i normy



S1PS FO SR ESD EN ISO 20345:2022

Cechy

Model 7270Y to idealna synteza lekkości i funkcjonalności: neonowo żółta podeszwa i detale podkreślają komfort wierzchu z siatki.

System FIT4YOU

Stwórz swój własny komfort dzięki opatentowanemu systemowi FIT4YOU firmy BETA: specjalne wgłębienie we wkładce antyprzebiciowej umożliwia wymianę wkładki ETPU w dowolnym momencie, wybierając spośród trzech różnych gęstości zawartych w opakowaniu.

Wkładki ETPU

ETPU jest znany ze swoich doskonałych właściwości antywstrząsowych i amortyzujących. Trzy wkładki: miękka, pośrednia i sztywna umożliwiają łatwe i natychmiastowe dostosowanie miękkości i wsparcia półbuta do własnych potrzeb.

Oddychająca i wytrzymała

Wierzch z siatki jest niezwykle lekki dzięki otwartemu splotowi, który sprzyja cyrkulacji powietrza. Jest również zaskakująco trwała, idealna do butów zbudowanych z myślą o trwałości, bez kompromisów w zakresie jakości.

Bez metalu

Podnosek polimerowy i podeszwa środkowa wykonane z materiału kompozytowego, aby zapewnić lekką ochronę bez użycia metalu.



FIT4YOU

Opatentowana technologia FIT4YOU, z 3 wkładkami ETPU w zestawie, umożliwia dostosowanie amortyzacji półbuta do własnych potrzeb



Indywidualny komfort

Specjalna tłoczona wkładka pozwala stworzyć własny komfort, wybierając spośród 3 różnych wkładek ETPU znajdujących się w opakowaniu.



Ochrona ESD

Certyfikat ESD chroniący użytkownika i maszyny przed ładunkami elektrostatycznymi



Certyfikaty i normy

CE S1PS FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 550 g
TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

- Bardzo przewiewna siateczka z wstawkami z TPU (poliuretanu termoplastycznego)
- Zapiętek stabilizujący część piętową
- Sznurowane

Komfort

Poliuretan o podwójnej gęstości

Bezpieczeństwo

Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach

Ochrona

Nosek: Polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200 J
Trwałość: Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką

Odniesienie

	Art.	EU	UK	
072700137	7270Y 37	37	4,5	251
072700138	7270Y 38	38	5	257
072700139	7270Y 39	39	6	263
072700140	7270Y 40	40	6,5	269
072700141	7270Y 41	41	7	276
072700142	7270Y 42	42	8	282
072700143	7270Y 43	43	9	290
072700144	7270Y 44	44	10	296
072700145	7270Y 45	45	10,5	304
072700146	7270Y 46	46	11	311
072700147	7270Y 47	47	12	317
072700148	7270Y 48	48	13	324

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

