



Kabel USB

Model: **AK-USB-66**



Kod produktu	AK-USB-66
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Różowy
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750740
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-66 to wysokiej jakości **kabel silikonowy USB-C - USB-C**, stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności i nowoczesnego designu. Dzięki maksymalnej mocy ładowania **60 W** doskonale sprawdzi się do zasilania laptopów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń obsługujących technologię Power Delivery.

Kabel silikonowy USB-C do szybkiego ładowania i transferu danych

Kabel silikonowy USB-C o **długości 1 metra** obsługuje szybkie ładowanie oraz stabilny transfer danych, co pozwala w krótkim czasie uzupełnić energię baterii lub przesłać pliki pomiędzy urządzeniami. Standard USB typu C zapewnia nowoczesne i uniwersalne połączenie, które pasuje do większości współczesnych urządzeń mobilnych.

Silikonowa powłoka — elastyczność i trwałość

Miękka, matowa powłoka z silikonu sprawia, że kabel jest wyjątkowo elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, takie jak załamania czy przetarcia. Dzięki temu idealnie nadaje się do codziennego użytku, a dodatkowo nie płącze się w torbie czy plecaku.

Nowoczesny design

Różowy kolor dodaje przewodowi elegancji i świeżości, idealnie komponując się z nowoczesnymi urządzeniami. To doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność z modnym wyglądem.