

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS es un tubo de protección altamente flexible de PVC



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Impermeable



Cadenas portacables



Resistente a la corrosión

Beneficios

Dimensionalmente estable
compresible y extensible
Gran resistencia frente a aceites y ácidos
Impermeable
Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Para cadenas de arrastre (SILVYN® CHAIN)
construcción en robótica
Apto para movimientos continuos
Para uso interior.

Características de producto

Libre de cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

SILVYN® FPS

Composición de producto

Espiral de alambre de acero con aislamiento de PVC
Cubierta exterior de PVC flexible

Aviso

PU = 50m (bajo demanda)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Colores disponibles:

Gris

Material:

PVC flexible con hilos de acero en espiral aislados

Rango de temperaturas:

desde -25 °C hasta +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FPS**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® USK-M/US-M	Compatible con SILVYN® LKI-M/MSK-M	Compatible con SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Última actualización (07.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16