



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 163609
Kod produktu: 7811310
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016140
:
Finland: 3420053
Electric numer Dania: 8212045732
Electric numer Szwecja: 2536329

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	360	160	90	ARH 1636	Szyna DIN 35
cale:	14.2	6.3	3.5	MRS 28541	Uchwyty do wieszania obudów
				PH A & AH A/B	Zestaw zawiasów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Material:	Aluminium			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68	
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna				
Kolor pokryw:	RAL 7001				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
AM 1636	Płyta montażowa				

