



Kabel zasilający

Model: **AK-UP-06**



Kod produktu	AK-UP-06
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie zasilające	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	IEC C15
Wtyczka #2	IEC C14
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	280 x 50 x 50 mm
Waga netto	173 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137197
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-UP-06 to **serwerowy kabel zasilający** o długości **1,8 m**. Charakteryzuje go duża wytrzymałość na obciążenie prądem do **15 A**. Dzięki czemu nadaje się do podłączenia złożonych układów i urządzeń dużej mocy. Kabel został zakończony wtyczkami **IEC C14** oraz **IEC C15**, które są szeroko **stosowane w zasilaniu serwerów**, urządzeń hot-plug, hot-swap oraz bypass'ów serwisowych przy pomocy zasilaczy awaryjnych UPS.