

Delock Antenna Cable N plug > SMA plug CFD200 10 m low loss

Opis

This cable connects outdoor components of the radio frequency with indoor components. The RF cable is characterized by a low attenuation.



10 m

Numer artykułu 89421

EAN: 4043619894215

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
N plug
SMA plug
- Cable type: CFD200
- Attenuation:
2.4 GHz: 0.55 dB per meter
5.7 GHz: 0.86 dB per meter
- Impedance: 50 Ohm
- Cable diameter: 4.8 mm
- Minimum bend radius: 12,7 mm
- Colour: black
- Cable length incl. connectors: ca. 10 m

Wymagania systemowe

- Device with a free N or SMA jack

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200 RF200
Tłumienie przewodu:	0,55 dB @ 2,4 GHz na metr 0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	10 m
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

