


Kabel USB Type-C™ męski > 2 x pin header żeński oddzielnie zasilanie 10 cm

Opis

Kabel USB z dwoma oddzielnymi końcówkami pin header może być używany do zasilania modułów lub urządzeń poprzez istniejące gniazdo USB Type-C™. Nadaje się zwłaszcza do specjalnych zastosowań przemysłowych.

Uwaga

Kabel nie obsługuje specyfikacji USB Power Delivery.



Numer artykułu 85394

EAN: 4043619853946

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski >
 - 2 x pin header oddzielnie żeński (VCC i GND)
- Czerwony = VCC (5 V); czarny = GND (uziemiaenie)
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 3 mm
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 10 cm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie USB Type-C™

Zawartość opakowania

- USB kabel

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x Pfostenbuchse einzeln

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	22 AWG 3 mm
Długość:	10 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de