



Gaines tressées expansées

HEGSAS, protection au bruit

La gaine tressée expansée Helagaine HEGSAS est utilisée partout où le bruit dû aux vibrations doit être réduit.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyester robuste
- Offre une réduction des bruits dus aux vibrations
- Très flexible
- Plus facile à mettre en œuvre grâce à son taux d'expansion de 3:1
- Forte surface de couverture
- Excellente résistance à l'abrasion



Gaine tressée Helagaine HEGSAS.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +150 °C, en pointe +200 °C
Point de fusion	+250 °C
Tenue au feu	FMVSS 302



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGSAS04	2,0	8,0	Noir (BK)	200 m	45	170-60401
HEGSAS06	4,0	11,0	Noir (BK)	200 m	45	170-60600
HEGSAS09	6,0	16,0	Noir (BK)	100 m	45	170-60900
HEGSAS12	8,0	20,0	Noir (BK)	100 m	45	170-61200
HEGSAS15	10,0	24,0	Noir (BK)	50 m	45	170-61500
HEGSAS20	13,0	30,0	Noir (BK)	50 m	45	170-62000
HEGSAS30	20,0	40,0	Noir (BK)	25 m	45	170-63000
HEGSAS40	30,0	50,0	Noir (BK)	25 m	45	170-64000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Coloris gris disponible sur demande. Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)
45
HSG0

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.