



- Rozmiary w calach
- Końcówki ścięte i płaskie dla optymalnego połączenia ze śrubą.

	Art.		L mm	L1 mm	g
000960701	96AS 1/20	1/20 (0,050")	44	15	0,6
000960702	96AS 1/16	1/16	46	16	1,1
000960704	96AS 5/64	5/64	50	18	1,7
000960706	96AS 3/32	3/32	53	19	2,5
000960708	96AS 7/64	7/64	57	21	4,1
000960710	96AS 1/8	1/8	60	22	5,3
000960712	96AS 9/64	9/64	64	24	7,35
000960714	96AS 5/32	5/32	68	25	9
000960716	96AS 3/16	3/16	75	29	16,1
000960718	96AS 7/32	7/32	82	32	23,3
000960720	96AS 1/4	1/4	89	35	32
000960724	96AS 5/16	5/16	103	40	56,3
000960728	96AS 3/8	3/8	117	44	93
000960730	96AS 7/16	7/16	132	49	129,1
000960732	96AS 1/2	1/2	149	54	193



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

