
FIBOX
Enclosing innovations

EURONORD ALN 082506



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ALN 082506	**Kod EAN**:	6418074016096
Kod produktu:	7811190	:	
Opis:	Obudowa	Finland:	3420047
Uwagi:	Aluminiowa	Electric numer Szwecja:	2536317

Zawiera: Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	252	81	57
cale:	9.9	3.2	2.2

Materials:

Materiał:	Aluminium
Kolor podstawy:	RAL 7001
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna
Kolor pokrywy:	RAL 7001
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale):	-50 … 140 °C
Temp °C (praca ciągła):	-50 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-60 … 285 °F
Temp °F (praca ciągła):	-60 … 175 °F

Akcesoria:

AM 0808	Płyta montażowa

Akcesoria:

AM 0813	Płyta montażowa
AM 0818	Płyta montażowa
AM 0825	Płyta montażowa
ARM 0808	Szyna DIN 15
ARM 0825	Szyna DIN 15
ARH 26	Szyna DIN 35
MR 75003	Śruba do tulei gwintowanej M3
MRS 28540	Uchwyty do wieszania obudów


Wartosc znamionowa:


Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

252 x 81 x 57





© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 24.7.2018)