

Pilový kotouč HW/CT 254x30, 80 PZ/LZ, 5° záp. (628223000)

Objednáací číslo 628223000

EAN 4007430190352



Zástupný obrázek

- Univerzální použití pro náročné materiály
- Při vyšších nárocích na kvalitu řezu, např. laminát, plastové, hliníkové, měděné a mosazné profily
- Ideální k použití pro různé aplikace při úpravách interiérů
- Perfektní výsledky i při příčném řezání masivního dřeva, surových, povrstvených nebo dýhovaných dřevotřískových desek, středně tvrdých vláknitých desek
- Nutná výkonná okružní pila
- Obzvláště vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlukné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli
- Upínání u pilových kotoučů s Ø 216, 250, 254 a s průměrem nad 300 mm (kromě 628063000)

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr x řezná šíře x vrtání	254 x 2.4 x 30 mm
Materiál	HW/CT
Počet zubů	80
Tvar zubů	FZ/TZ
Tloušťka kmenového kotouče	1.8 mm
Úhel čela	5° neg.
Vhodný pro	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus