



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3D
Aplikace	Víceúčelové
Kategorie	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	400 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	200 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Standardní
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Zámek 1 Dveře 1 Tělo 1 Deska s kabelovou průchodkou 1

Doplňky

Typ těla	Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odmíratelné díly	Dveře závěsy Deska s kabelovou průchodkou šrouby
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035
Standarty	IEC 62208

Certifikace výrobku	BV CUL DNV GL LR UL
Hmotnost přístroje	10,5 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------