

USB 2.0 Mini-B wbudowane żeńskie złącze z wtyczką kablową 30 cm aluminiowe

Opis

Ten kabel firmy Delock może być używany np. do instalacji w panelu lub obudowie z odpowiednim otworem. Może być również używany do przedłużania i podłączania różnych urządzeń USB.



Numer artykułu 88186

EAN: 4043619881864

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B męski
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B żeński do instalacji
- Rodzaj gwintu: M22
- Średnica otworu wewnętrznego: 23,7 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Kolor: czarny / srebrny
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B żeński do instalacji

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia zasilania 24 AWG linia zasilania 28 AWG 4,5 mm
Długość:	30 cm
Kolor:	czarny srebrny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de