


Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0460-30-4-12-P-1

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



- T nadajnik
 R odbiornik
 1 LED 3-kolorowe czerwony / zielony / pomarańczowy/orange
 2 LED kolor żółty
 3 LED 2-kolorowy czerwony / zielony



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Wykonanie elektryczne	PNP
Ochrona	IP 65; IP 67

Applikacja

Funkcja ochronna	Zapobieganie dostępu ochrona dłoni
------------------	------------------------------------



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0460-30-4-12-P-1

Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	20
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	< 2
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	950
Odbiornik		
Pobór prądu	[mA]	83
Nadajnik		
Pobór prądu	[mA]	42
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść OSSD		2
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD	[mA]	400; (24 V)
Zabezpieczenie przed zwarceniem		tak
Strefa działania		
Wysokość strefy chronionej	[mm]	460
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d)	[mm]	30
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła)	[m]	0...4
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła)	[m]	3...12
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[ms]	7,5
Warunki pracy		
Zastosowanie		Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	IEC 61496-1	
Odporność na wstrząsy	IEC 61496-1	
Odporność na wibracje	IEC 61496-1	
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Typ ESPE IEC 61496-1		4



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0460-30-4-12-P-1

Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Żywotność TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	9,5E-09

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2000
Wymiary	[mm]	513 x 28 x 30
Materiał	obudowa: aluminium; szybka przednia: PC	
Długość L	[mm]	513


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	nadajnik	1 x LED
	odbiornik	2 x LED

Akcesoria		
Dostarczane elementy	Kątowy element mocujący: 4	
	Elementy pozycjonujące: 4	
	Nakrętki	


Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - nadajnik

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0460-30-4-12-P-1

Połączenie elektryczne - odbiornik

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 0,34 mm²



Podłączenie

