ECG28MEDIAPO



Specyfikacja

ETI Kod	001101190
Opis	ECG28MEDIAPO
Waga	2.4
Poziom	Rozdzielnice multimedialne
Grupa Katalogowe	Obudowa podtynkowa ECG multimedialna IP30
Sposób montażu	Podtynkowa
Rzędy	2
Typ drzwi	Drzwi tworzywowe, białe

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja EU

Rysunek wymiarowy

Flush mounted distribution board - metal door						
type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed
	A	B	C	H	W	Pde
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60W
ECG70	806 mm	317 mm	87 mm	842 mm	346 mm	60W

