

# D-Sub 50 pin przejściówka żeńska-żeńska

## Opis

Zamieniacz płci Delock konwertuje męski port D-Sub 50 pin do portu żeńskiego.



### Numer artykułu 65002

EAN: 4043619650026

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x D-Sub 50-pinowe żeńskie ze śrubami >
  - 1 x D-Sub 50-pinowe żeńskie z nakrętkami
- Przypisanie styków: 1:1
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Długość śrubek: 61 mm
- Połączane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,25 x 15,45 x 17,60 mm

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne 50-pinowe złącze męskie D-Sub

## Zawartość opakowania

- Adapter zmieniający typ złącza



## Ogólne

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Styl: | Obie strony identyczne |
|-------|------------------------|

## Interfejs

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x Sub-D 50-pinowe żeńskie |
| Złącze 2: | 1 x Sub-D 50-pinowe żeńskie |

## Właściwości fizyczne

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Długość śrubek:    | 61 mm     |
| Typ śrubek:        | #4-40 UNC |
| Długość:           | 67.25 mm  |
| Szerokość:         | 15.45 mm  |
| Wysokość:          | 17,6 mm   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

