

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB, ekranowany, 15-polowy, elastyczny (7-drutowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem shell 2 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim shell 2 i prostym odejściem kabla, długość: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656275
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNCAS
Klucz produktu	ABNCAS
GTIN	4046356029759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	186,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	184,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB



1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Konstrukcja	D-SUB
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	15
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	-----------

Dane materiału

Materiał obudowy	PCW
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Przyłącze przewodu

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 15
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 15
Stopień ochrony	IP20

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Kabel/przewód

Długość przewodów	2,00 m
Typ przewodu	Ethernet
Zewnętrzna średnica przewodu	28,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	beżowy
pojedyncze żyły, przekrój	28 mm ²
Przekrój przewodu	0,08 mm ²
przewód sygnałowy AWG	28
Ekranowanie	Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB


1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>




Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków

Rysunek schematyczny




Przód wtyku

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB



1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Schemat

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.1 Zmiana klimatu

CO2e kg	6,603 kg CO2e
---------	---------------