

VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.5m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 48 848 4745 015
Specyfikacje	VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09488484745015

Identyfikacja

Kategoria	Okablowanie systemowe
Seria	RJ45
Element	Wiązki kablowe
Specyfikacje	Wstępnie zmontowany na obu stronach
Złącze 1	HARTING VarioBoot RJ45 Preferowane kierunki góra/dół
Złącze 2	HARTING VarioBoot RJ45 Preferowane kierunki góra/dół
Typ przewodu	Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu	Okablowanie 1:1 Bezhalogenowe Olejoodporne

Wersja

Długość kabla	1.5 m
Liczba rdzeni	8
Konstrukcja rdzenia	4x 2x AWG 26/7

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka transmisji	Kat. 6A Klasa E _A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +75 °C Nieprzesunięty -5 ... +50 °C Przesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP20

Właściwości materiału

Materiał (przewodu)	PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)	Żółty
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6
UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	15.286 g
Kraj pochodzenia	Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140570733
eCl@ss	27060308
UNSPSC 24.0	26121609