

Koncentrator USB 5 Gbps z 2 x USB Typ-A i 2 x żeński USB Type-C™ oraz 1 x port szybkiego ładowania + przełącznik

Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Typ-A albo USB Type-C™. Rozszerza komputer o cztery porty USB. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp. Prędkość przesyłu do poziomu można osiągnąć 5 Gbps



Dodatkowy port szybkiego ładowania

Dodatkowy port USB Typ-A umożliwia ładowanie urządzeń takich jak smartfon prądem do 2,4 A.

Numer artykułu 64248

EAN: 4043619642489

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Wiele opcji podłączenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, hub Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- 5 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Wymiary (DxSxW): ok. 115 x 47 x 23 mm
- Kolor: szary
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Wyjście: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Wolny żeński port USB Typ-A lub
- Jedno wolne złącze żeńskie USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Hub USB 5 Gbps
- Kabel USB-C™ męski na USB-C™ męski (z adapterem na USB Typu-A, męski), długość ok. 60 cm
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Wskaźnik LED:	5 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 4:	1 x Gniazdo ładowania USB Typ-A (maks. 5 V / 2,4 A)
Złącze 5:	1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość:	115 mm
Szerokość:	47 mm
Wysokość:	23 mm
Przełącznik:	5 x
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de