

Kabel audio Red's Music - mini Jack stereo 3.5mm / gniazdo Jack stereo 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU23...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: mini Jack stereo 3.5mm

Złącze 2: gniazdo Jack stereo 6.3mm

Model złącz: J62, JG09

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony


Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU23...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J62 - mini Jack stereo 3.5	JG09 - gniazdo Jack stereo 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2303BX	0.3 m	69g	5903867410010
AU2305BX	0.5 m	78g	5903867410027
AU2310BX	1.0 m	100g	5903867410034
AU2315BX	1.5 m	123g	5903867410041
AU2320BX	2.0 m	145g	5903867410058
AU2330BX	3.0 m	190g	5903867410065
AU2340BX	4.0 m	242g	5903867410072
AU2350BX	5.0 m	287g	5903867410089
AU2360BX	6.0 m	332g	5903867410096
AU2370BX	7.0 m	377g	5903867410102
AU2380BX	8.0 m	422g	5903867410119
AU2390BX	9.0 m	467g	5903867410126
AU23100BX	10.0 m	512g	5903867410133
AU23150BX	15.0 m	752g	5903867410140
AU23200BX	20.0 m	977g	5903867410157

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów