

Kazeta vrtáků HSS-G, "SP", 19-dílná (627153000)

Objednací číslo 627153000

EAN 4007430175830



Zástupný obrázek

- Vrták do kovu z rychlořezné oceli HSS-G, broušené provedení, válcovitý, DIN 338, typ N, křížové broušení 135°, povrch holý, 19dílná, v kovové kazetě
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; vhodný k vrtání oceli a ocelových odlitků, legovaných a nelegovaných, šedé litiny, temperované litiny, tvárné litiny, spékaného železa, niklové mosazi, grafitu, neželezných kovů, plastů; pevnost v tahu do 900 N/mm²