

Delock HDMI zu DVI 24+1 Kabel bidirektional 5 m

Opis

Kabel HDMI to DVI Delock obsługuje transfer danych w dwu kierunkach. Można zatem połączyć monitor lub projektor DVI do interfejsu HDMI PC lub laptopa bądź podłączyć monitor lub projektor HDMI monitor or projektor do interfejsu DVI PC lub laptopa.



5 m

Numer artykułu 84344

EAN: 4043619843442

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x HDMI-A męski >
 - 1 x DVI 24+5 męski
- Specyfikacja High Speed HDMI
- DVI-D (Dual Link)
- Złącze DVI z wkrętami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewód
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Połączane złącza z czerwonymi osłonkami metalowymi
- Szybkość transmisji danych do 7,92 Gbps
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Kolor: czarny / czerwony
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI-A

- Wolny interfejs DVI

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI do DVI

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1 męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	7,92 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	2 x
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	28 AWG
Długość:	5 m
Kolor:	czerwony czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de