


AC1250



Moduł separatora zasilania i danych w sieci AS-i

AS-i Data Decoupler



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	21,5...31,6 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Separacja galwaniczna		nie
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	701
Klasyfikacja AS-i		
Certyfikat AS-i		93001
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	263,5
Obudowa		prostokątna
Wymiary	[mm]	128,2 x 45 x 65,5
Materiał		PC

AC1250



Moduł separatora zasilania i danych w sieci AS-i

AS-i Data Decoupler

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

...2,5 mm²

Podłączenie

