

Flexiamant 125x2,5x22,23 ocel, TF 41 (616732000)

Objednáací číslo 616732000

EAN 4007430403032



Zástupný obrázek

- Univerzální kotouč k obrábění kovů
- Tvrdost: střední
- Vysoký řezný výkon při dlouhé životnosti.
- Vyvážený řezný výkon a životnost
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída kvality	A 30-R
Průměr x tloušťka x vrtání	125 x 2.5 x 22.23 mm
Provedení	přímá
Max. otáčky	12200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 25