10" Przełącznik Gigabit Ethernet z 8 portami + 1 SFP

Opis

Ten przełącznik Gigabit Ethernet firmy Delock można używać do podłączania różnych komponentów sieciowych. Ponadto, wbudowane gniazdo SFP umożliwia rozbudowę sieci o połączenie światłowodowe.

Montownie w stelażu 10″
Za pomocą dostarczonych zaczepów, hub może być zamontowany w stelażu 10″.



Numer artykułu 88064

EAN: 4043619880645

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  8 x wtyk żeński RJ45 dla 10/100/1000 Mbps Base-T
  1 x gniazdo SFP dla modułu 1 Gbps SFP
  (moduł SFP nie znajduje się na wyposażeniu)
  1 x złącze IEC C14
- Szybkość transmisji danych do 1 Gb/s
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Diody LED do monitorowania stanu
- VLAN (izolacja portu lub tryb 1:1) wybieralne za pomocą przełącznika DIP
- Tryb dalekiego zasięgu 330 m z 10 Mb/s
- Mocna obudowa metalowa
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Brak wentylatora
- Wewnętrzne zasilanie
- Pobór mocy: maks. 10 W
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 60 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 254 x 115 x 44 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RJ45

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- 10" wspornik montażowy
- Uchwyty do montażu naściennego
- 4 x śruby
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	wall 10 in

Interfejs

Wyjście:	8 x RJ45 żeńskie
Wejście:	1 x SFP żeńskie 1 x IEC C14 connector

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 60 °C

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	254 mm
Szerokość:	115 mm
Wysokość:	44 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**