

Stacja dokująca M.2 dla 2 x M.2 SATA SSD z funkcją klonowania

Opis

Stacja M2 Delock umożliwia instalację dwu M.2 SATA SSD i można ją podłączyć do PC lub laptopa przez USB. Załączony kabel USB umożliwia połączenie z wolnym portem USB-C™.

Funkcją klonowania M.2 SATA SSD


Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawartości SSD z pominięciem PC.

Urządzenia testujące

Pamięć jest po prostu wciskana do mocnej obudowy i może być natychmiast wykorzystywana. Bez śrubek, narzędzi ani akcesoriów, co zapewnia natychmiastową wymianę SSD.

Uwaga

Nie obsługuje dysków SSD PCIe NVMe M.2.



Numer artykułu 64178

EAN: 4043619641789

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 2 x gniazdo z wpustem M M.2
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Obsługuje moduły M.2 z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Obsługa UASP
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 72 x 79 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 5,0 V / 3,0 A

Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS 83.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 lub nowszy
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca M.2
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 45 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm (zasilanie)
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Funkcja klonowania
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above Windows 11
Gniazdo:	SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
Złącze 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Właściwości fizyczne

Długość:	79 mm
Szerokość:	72 mm
Wysokość:	18 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de