



Przykładowe zdjęcie


**Symbol:** ALN 232011  
**Kod produktu:** 7811350  
**Opis:** Obudowa  
**Uwagi:** Aluminiowa

**Kod EAN:** 6418074016164  
**:**  
**Finland:** 3420035  
**Electric numer** 2536333  
**Szwecja:**


Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                 |                 |     |     | Akcesoria:                                    |                             |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| mm:                      | 230             | 200 | 110 | ARH 2320                                      | Szyna DIN 35                |
| cale:                    | 9.1             | 7.9 | 4.3 | MRS 28541                                     | Uchwyty do wieszania obudów |
|                          |                 |     |     | PH A & AH A/B                                 | Zestaw zawiasów             |
| Materials:               |                 |     |     | Wartosc znamionowa:                           |                             |
| Material:                | Aluminium       |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68 |                             |
| Kolor podstawy:          | RAL 7001        |     |     | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08  |                             |
| Material srub do pokryw: | Stal nierdzewna |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13          |                             |
| Kolor pokryw:            | RAL 7001        |     |     |                                               |                             |
| Zakresy temperaturowe:   |                 |     |     |                                               |                             |
| Temp °C (krótkotrwanie): | -50 ... 140 °C  |     |     |                                               |                             |
| Temp °C (praca ciągła):  | -50 ... 80 °C   |     |     |                                               |                             |
| Temp °F (krótkotrwanie): | -60 ... 285 °F  |     |     |                                               |                             |
| Temp °F (praca ciągła):  | -60 ... 175 °F  |     |     |                                               |                             |
| Akcesoria:               |                 |     |     |                                               |                             |
| AM 2320                  | Płyta montażowa |     |     |                                               |                             |

ALU 230x200x110-180



232011



232018

