

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, contre-écrous renforcés par fibre de verre, pour une stabilité mécanique maximale, pour le verrouillage dans les orifices sans filetage



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage

Avantages

Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales

La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

Remarques

L'homologation UL n'est valable que si ce contre-écrou est utilisé avec un presse-étoupe SKINTOP® en plastique.

Conçu pour être utilisé avec SKINTOP® ST(R)

SKINTOP® GMP-GL**Caractéristiques techniques**

Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Sur demande:	Version sans embase (sans surface pour outil de montage)
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Plage de température:	-20°C à +100°C

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® GMP-GL**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Taille de clé SW en mm
SKINTOP® GMP-GL gris argenté avec embase		
53019000	PG 7	19
53019010	PG 9	22
53019020	PG 11	24
53019030	PG 13,5	27
53019040	PG 16	30
53019050	PG 21	36
53019060	PG 29	46
53019070	PG 36	60
53019080	PG 42	65
53019090	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL noir avec embase		
53019200	PG 7	19
53019210	PG 9	22
53019220	PG 11	24
53019230	PG 13,5	27
53019240	PG 16	30
53019250	PG 21	36
53019260	PG 29	46
53019270	PG 36	60
53019280	PG 42	65
53019290	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL gris perle avec embase		
53019001	PG 7	19
53019011	PG 9	22
53019021	PG 11	24
53019031	PG 13,5	27
53019041	PG 16	30
53019051	PG 21	36
53019061	PG 29	46
53019071	PG 36	60
53019081	PG 42	65
53019091	PG 48	70

Dernière mise à jour (16.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapprance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

