

Łącznik kablowy RJ45 żeński do RJ45 Cat.6A z obudową o zakrętka, wodoodporny

Opis

Łącznik kablowy Delock może łączyć albo przedłużyć dwa kable RJ45 i doskonale nadaje się do wykorzystania na otwartym powietrzu, np w ogrodzie. Przejściówka RJ45 ma wodoszczelne wejście kabla i jest po bokach zabezpieczona pierścieniem silikonowym i zakrętką po drugiej stronie.



IP68 pyło- i wodoszczelny

Złącze zapewnia podwyższone zabezpieczenie kabli sieciowych przed kurzem i wilgocią.

Numer artykułu 86701

EAN: 4043619867011

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 żeńskie >
 - 1 x RJ45 żeńskie
- Podłączone 1:1
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (STP)
- Pierścień uszczelniający silikonowy, niebieski
- Zaślepka
- Klasa ochrony: IP68
- Dla kabli o średnicach 5,0 - 7,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 74 x 29 x 29 mm

Zawartość opakowania

- Złącze kablowe

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	Cat. 6A
Klasa ochrony:	IP68
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 żeńskie
Złącze 2:	1 x RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Właściwości fizyczne

Materiał:	Plastik
Tarcza:	STP
Długość:	74 mm
Szerokość:	29 mm
Wysokość:	29 mm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	5,0 - 7,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

