

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVGU Kolumna sygnalizacyjna z buczeniem wielokolorowa LED, USB, 5V DC, Ø60

XVGU3SHAV

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVGU
Typ produktu lub komponentu	Konfigurowalna monolityczna kolumna świetlna USB
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVGU
Źródło światła	LED stały lub migający wielobarwny
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczeniem
Poziom hałasu	85 dB (brzęczyk 2-tonowy) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: Glob
Sposób montaż urządzenia	Montaż na rurze z płytą mocującą
Kolor bloku świetlnego	Przeźroczysty/przeźroczysty/przeźroczysty
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC
Typ złącza (konektora)	USB typ A żeński
Prąd pobierany	400 mA
Częstotliwość dźwięku	3800 Hz 2700 Hz
Pobór mocy	2 W
Częstotliwość błysków	2 Hz z błyskający LED 1 Hz z błyskający LED
Zgodność produktu	Vijeo Designer 4.6 tylko do użytku wewnętrznego HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 61000-6-2
-------	--------------

Certyfikaty produktu	GOST CE UL 508 cUL RCM
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I
Stopień ochrony IP	IP54

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,2 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	41,5 cm
Waga opakowania 1	450,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	80 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	28,75 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu **XVGU3SHAV**

Dimensions Drawings

Dimensions


Tube Mounting with Fixing Plate



Arkusz danych produktu XVGU3SHAV

Mounting and Clearance


Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate



Arkusz danych produktu XVGU3SHAV

Mounting and Clearance

Mounting Orientation



- Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics.
- (1) OK
 - (2) NO

Zalecane zamienniki