
E10411

Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	17,1
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 20
Gwint montażowy		PG 9
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10411

Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Połączenie elektryczne


Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały