

DIGITUS® Uchwyt do pojedynczego monitora i notebooka, 1x32", 2x 9 kg

DA-90436

EAN 4016032481942



Uchwyt biurkowy podwójne ramię na 1xLCD 32" 4kg, 1xNotebook 15,4" 9kg

Uchwyt biurkowy oferuje możliwość indywidualnego ustawienia monitora o przekątnej do 32" / 9 kg i notebooka o przekątnej do 15,6" / 4 kg, oszczędzając miejsce i zapewniając ergonomię. Uchwyt VESA obsługuje mocowania: 75 x 75, 100 x 100. Uchwyt oferuje dwie opcje montażu: zarówno zacisk stołowy, jak i przelotkę. Dzięki szybkozłączce płytkę VESA można przymocować / zwolnić za pomocą śruby podczas montażu i demontażu. Zintegrowane zarządzanie kablami zapewnia porządek w miejscu pracy.

Uchwyt biurkowy oferuje możliwość indywidualnego ustawienia monitora o przekątnej do 32" / 9 kg i notebooka o przekątnej do 15,6" / 4 kg, oszczędzając miejsce i zapewniając ergonomię.

- Odpowiedni dla (zakrzywionych) monitorów do 32" / 9 kg maks.
- Odpowiedni dla notebooków do 15,6" / maks. 4 kg.
- Zintegrowane zarządzanie kablami: dla zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy
- Dwie opcje montażu: zarówno zacisk stołowy, jak i pręt przelotowy wchodzi w zakres dostawy.
- Szybkozłączka: płytkę VESA można przymocować/odblokować za pomocą śruby podczas montażu i demontażu.
- Regulacja wysokości, obracanie, odchylanie
- Regulowane uchwyty na notebooka zapewniają bezpieczne trzymanie

- Kompatybilność VESA: 75x75, 100x100
- Ramię monitora: pochYLENIE: -45°/+45°, obrót: -90°/+90°, obrót panelu przedniego: -180°/+180°
- Materiał: stal, tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: malowanie proszkowe
- Ilość monitorów: 1
- Ilość notatników: 1
- Typ montażu: Montaż na stole
- Kolor: czarny, matowy
- Waga: 4,75 kg
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 9 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- 1x uniwersalny uchwyt na monitor z uchwytem na notebooka
- 1x materiał montażowy
- 1x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	18.00	31.50	46.00	38.50	55,786.50
Opakowanie wewnętrzne	1	6.00	29.80	44.30	11.30	14,917.60
Opakowanie jednostkowe	1	6.00	29.80	44.30	11.30	14,917.60
Netto bez opakowania	1	5.07	29.80	44.30	11.30	14,917.60

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.**
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com