

Zestaw przedłużacza HDMI KVM na kablu Cat.6 4K 60 Hz 70 m

Opis

Ten wzmacniacz sygnału HDMI firmy Delock pozwala na przesyłanie sygnałów audio i wideo w wysokiej rozdzielczości oraz sygnału sterującego IR przez jeden kabel sieciowy. Przy rozdzielczości 4K 60 Hz możliwe są odległości do 70 m. Zestaw znajdzie wiele zastosowań w salach konferencyjnych, w teledukacji oraz do dużych ekranów.



Wyjście przelotowe HDMI

Nadajnik wyposażono w przelotowe wyjście HDMI, więc sygnał można przesyłać kaskadowo do kolejnego przedłużacza lub do monitora.

Funkcja KVM

Do odbiornika można podłączyć klawiaturę i mysz USB w celu przesyłania sygnałów do komputera podłączonego do nadajnika.

Power over Cable (PoC)

Zestaw obsługuje technologię Power over Cable (PoC), dzięki czemu tylko jedno urządzenie wymaga zasilania. Drugie urządzenie jest zasilane za pomocą kabla sieciowego, dzięki czemu można z niego korzystać bardziej elastycznie.

Wkręcane połączenie DC

Wkręcane złącze zasilania zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie — idealne do układów profesjonalnych, zapobiegające przypadkowym rozłączeniom.

Numer artykułu 65957

EAN: 4043619659579

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze Nadajnik:
 - Wejście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V odkręcane
 - 1 x USB 1.1 Typ-B żeński
 - Wyjście:
 - 1 x RJ45 żeńskie

- 1 x HDMI-A żeński
- Złącze Odbiornik:
 - Wejście:
 - 1 x RJ45 żeńskie
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V odkręcane
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 2 x USB 1.1 Typ-A żeński
- Port serwisowy: żeński USB Typu Micro-B
- Transfer sygnałów audio i video
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje zarządzanie EDID
- Obsługa HDCP oraz HDR
- Obsługuje dźwięk przestrzenny w systemie 7.1 w technologii Dolby® TrueHD oraz DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje PoC (Power Over Cable)
- Zasięg działania do 70 metrów
- Pobór mocy: maks. 4,2 W
- Metalowa obudowa
- Możliwy montaż na ścianie
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 90 x 68 x 22 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Kabel HDMI
- Jeden kabel sieciowy Cat.6 lub Cat.6A

Zawartość opakowania

- nadajnik HDMI
- Odbiornik HDMI
- Przewód USB Typ-A na USB Typ-B, długość ok. 1,5 m
- Uchwyty do montażu naściennego

- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Transmitter



Receiver

Ogólne

Typ montażu:	Montaż naścienny
--------------	------------------

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
Złącze 1:	1 x HDMI-A żeński
Złącze 2:	1 x RJ45 żeńskie
Złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego
Złącze 4:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

