

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne,
Harmony XVG, 60 mm, czerwony
zielony, światło stałe, montaż na
rurze aluminiowej, IP23, 24V AC/DC

XVGB2T

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
Sposób montaż urządzenia	Bezpośredni montaż
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/zielony
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez bucza

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój kabla	0,33 mm²
Typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	68 mA
Pobór mocy	1,6 W
Częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,35 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	454,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	13,62 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu **XVGB2T**

Dimensions Drawings


Dimensions



Arkusz danych produktu **XVGB2T**

Mounting and Clearance


Mounting



Arkusz danych produktu XVGB2T

Connections and Schema

Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
(2) Fuse (rated current: 0.5 A)
RD : Red
GR : Green
BK : Black

Zalecane zamienniki